



Alluxa

The Next Generation of Optical Filters

<0.2nm~2.3nm 超狭帯域バンドパスフィルター

高精度プラズマスパッター技術により超狭帯域かつフラットなパスバンド
および高透過率とブロック波長帯域の高光学濃度(OD12)を両立させました！

シングルバンドパスフィルター標準品リスト

型番	中心波長	バンド幅	透過率	OD	口径	厚み
266-2 OD5	266nm	<2.3nm	>60%	5	25mm	2mm
307.7-0.5 OD4	307.7nm	<0.6nm	>65%	4	25.3mm	2mm
308-0.5 OD4	308nm	<0.6nm	>65%	4	25.3mm	2mm
317.5-1.8 OD6	317.5nm	<2.0nm	>70%	6	25mm	2mm
325-2 OD6	325nm	<2.3nm	>75%	6	25mm	2mm
337-1.5 OD6	337nm	<1.7nm	>80%	6	12.5/25mm	2mm
343.3-1 OD7	343.3nm	<1.2nm	>75%	7	25.3mm	2mm
354.7-0.5 OD7	354.7nm	<0.6nm	>70%	7	25.3mm	2mm
354.72-0.15 OD5	354.72nm	<0.2nm	>70%	5	25.3mm	2mm
354.72-1 OD6	354.72nm	<1.2nm	>80%	6	25.3mm	2mm
354.72-1 OD8	354.72nm	<1.2nm	>75%	8	25.3/50.8mm	2mm
354.78-0.5 OD6	354.78nm	<0.6nm	>70%	6	25.3mm	2mm
354.84-0.3 OD6	354.84nm	<0.35nm	>75%	6	25/38.1mm	5mm
354.9-0.5 OD7	354.9nm	<0.6nm	>70%	7	25.3mm	2mm
355-2 OD6	355nm	<2.3nm	>80%	2	25mm	2mm
386.6-0.3 OD8	386.6nm	<0.35nm	>75%	8	25.3mm	2mm
386.69-0.3 OD8	386.69nm	<0.35nm	>75%	8	25.3mm	2mm
386.7-0.5 OD7	386.7nm	<0.6nm	>80%	7	25.3mm	2mm
386.74-0.3 OD6	386.74nm	<0.35nm	>70%	6	25mm	2mm
386.85-0.9 OD6	386.85nm	<1.1nm	>85%	6	25.3mm	2mm
392.55-0.37 OD6	392.55nm	<0.45nm	>80%	6	32mm	3mm
393.44-0.37 OD6	393.44nm	<0.45nm	>80%	6	30mm	3mm



光貿易 株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-13-8 湯島不二ビル 301
e-mail: contact@hikari-trading.com <http://www.hikari-trading.com>
TEL 03(3832)3117 FAX 03(3832)3118



Alluxa

The Next Generation of Optical Filters

シングルバンドパスフィルター標準品リスト

型番	中心波長	バンド幅	透過率	OD	口径	厚み
395.1-1.3 OD5	395.1nm	<1.5nm	>80%	5	32mm	3mm
395.7-0.3 OD12	385.7nm	<0.35nm	>70%	12	25mm	2mm
395.9-0.3 OD12	395.9nm	<0.35nm	>70%	12	25mm	2mm
396-0.3 OD12	396nm	<0.35nm	>70%	12	25mm	2mm
396.1-0.3 OD12	396.1nm	<0.35nm	>70%	12	25mm	2mm
396.92-0.37 OD6	396.92nm	<0.45nm	>85%	6	30mm	3mm
397.2-0.37 OD6	397.2nm	<0.45nm	>80%	6	30mm	3mm
397.5-0.37 OD6	397.5nm	<0.45nm	>80%	6	30mm	3mm
397.7-0.37 OD6	397.7nm	<0.45nm	>80%	6	32mm	3mm
397.8-0.37 OD6	397.8nm	<0.45nm	>80%	7	30mm	3mm

*マルチパスフィルター/エッジフィルター/マルチエッジフィルターもございます。特注も可能です。
下記ご連絡先にお問い合わせください。



光貿易 株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-13-8 湯島不二ビル 301
e-mail: contact@hikari-trading.com <http://www.hikari-trading.com>
TEL 03(3832)3117 FAX 03(3832)3118